

主な定格

通 信 方 式	交互通話／中継通話	
チャネル数	47ch(交互20ch＋中継27ch)	
使用周波数帯	400MHz帯	
送信出力	10mW(＋20％～50％)	
スピーカー出力	40mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10％歪率時)	
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(単三形Ni-MH電池)	
消費電流	300mA以下	
使用温度範囲	－10℃ ～ ＋50℃	
外形寸法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm(突起物を除く)	
重量	IC-4300:約120g(BP-260装着時) IC-4300L:約125g(BP-260装着時)	

当社他製品との通話互換表

	交互通話		中継通話	
	1-11ch	12-20ch	1-18ch	19-27ch
IC-4077S	○	○	○	○
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○
IC-4110	○	○	×	×
IC-4110D	○	○	○	○
IC-4188D	○	○	○	○
IC-4350/L	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4810	○	○	○	○

スピーカーマイク

本体を固定したまま
手で送受話

HM-183PI
防水形スピーカーマイク
4,800円＋税
JANコード:4909723018322
本体装着時IPX5の防水性能

防水

本体を固定したまま
手で送受話

HM-186PI
小型スピーカーマイク
3,800円＋税
JANコード:4909723018315

イヤホンマイク

付けていることを
感じさせない小型タイプ

HM-177PI
小型イヤホンマイク
3,800円＋税
JANコード:4909723018346

お客様にスマートな印象を
与えるタイピンタイプ

HM-179PI
イヤホンマイク
6,800円＋税
JANコード:4909723018339

イヤホン

EH-15 イヤホン グレー
2,000円＋税
JANコード:4909723803768
または
EH-15B イヤホン 黒
2,000円＋税
(プラグ直径2.5φ)
JANコード:4909723004356

SP-16PIBW
耳掛け型イヤホン
1,800円＋税
JANコード:4909723018353

SP-32
チューブ式イヤホンアダプター
2,000円＋税
JANコード:4909723013280

※EH-15/SP-16PIBWと
接続して使用

EH-15/BはHM-179PIまたはHM-153と組み合わせて使用

バッテリー関連

BP-260
充電式電池
(ニッケル水素)
1.2V 1900mAh
1,500円＋税
JANコード:
4909723010449

BC-200
連結型2口充電器(BC-186別売)
3,800円＋税
JANコード:
4909723019848
(5台まで連結可能)

BC-186
ACアダプター(BC-200用)
1,500円＋税
JANコード:
4909723009924

その他

IC-RP4100
中継装置
43,000円＋税
JANコード:
4909723009313

MB-127
ベルトクリップ(補修用)
1,000円＋税
JANコード:
4909723019831

OPC-1856
リモートケーブル
2,000円＋税
JANコード:
4909723009306
(IC-RP4100用)

LC-177
キャリングケース
1,800円＋税
JANコード:
4909723019817

●商品の技術的なお問い合わせは(平日9:00～17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

アイコム株式会社 本 社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp 高品質がテーマです。

北海道営業所	003-0806	札幌市白石区菊水6条2丁目2-7	TEL 011-820-3888
仙台営業所	983-0851	仙台市宮城野区榴ヶ岡104-9	TEL 022-298-6211
東京営業所	103-0007	東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3	TEL 03-5847-0722
名古屋営業所	468-0066	名古屋市天白区元八事3丁目249	TEL 052-832-2525
大阪営業所	547-0004	大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19	TEL 06-6793-0331
広島営業所	733-0842	広島市西区井口3丁目1-1	TEL 082-501-4321
四国営業所	760-0071	高松市藤塚町3丁目19-43	TEL 087-835-3723
九州営業所	815-0082	福岡市南区大橋2丁目17-29	TEL 092-534-5900

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、ポケットビーブ、CALLBRIDGEロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

2016年3月作成 BMB6451



交互 20ch

中継 27ch

IC-4300/IC-4300L

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



電池1本で約33時間

IP55の防塵・防水性能

軽くて、小さい。だから、使いやすい。

免許・資格不要

COMPACT BODY

RoHS指令対応

軽くて、小さい。だから、使いやすい。

COMPACT BODY

◀原寸大

BLACK

JANコード:4909723117797



METALLIC RED
JANコード:4909723117773



METALLIC SILVER
JANコード:4909723117780

ユニホームや目的にあわせて選べる3色をラインナップ。
シーンを演出するデザイン性も備えています。



レストラン



アパレル



カーディーラー



ホームセンター

COMPACT 軽量、コンパクト。

約93gの軽さ(本体のみ)、幅47mm・高さ81mm・薄さ26.5mmのコンパクトボディを実現。手の小さな方にも扱いやすく、どこにつけても邪魔になりにくいトランシーバーです。



W47xH81
xD26.5mm
(突起物を除く)

特定小電力トランシーバー

IC-4300

希望小売価格 **15,800円**+税
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

免許・資格不要

交互 **20ch**

中継 **27ch**

付属品

・MB-127 ベルトクリップ
〈充電機・充電器は別売りです。〉



強固なボディ

アメリカ国防総省の物資調達基準に準ずる強度テストをクリア。(MIL-STD-810F)



断線検出機能

万一別売のイヤホンが断線していても電源投入時にわかります。



マイク感度・スケルチ調整

使用環境に応じて調整できるマイク感度・スケルチ(5段階)。



受信専用機能

施設の案内や見学で威力を発揮する受信専用モードを搭載。



コンパング機能

雑音を軽減し、より明瞭な音声で通話できます。



ショートアンテナ

腰につけても動きを妨げにくい、ショートアンテナを採用。



グループ通話機能

通話相手を限定し、効率的に情報伝達できるグループ通話機能を装備。



VOX機能内蔵

音声に反応してスイッチが自動的にON/OFFされるVOX機能に対応。

■その他の機能

- ロック機能 ●ワンタッチPTT機能 ●秘話機能
- 送信出力切替機能(10mW/1mW) ●ポケットビープ®機能
- パワーセーブ機能 ●トーンバースト機能 ●VOX感度可変
- VOXディレイタイム可変 ●電池残量表示
- チャンネル設定機能 など

LONG LIFE

電池1本で約33時間※1

単三形アルカリ乾電池(日本製)1本でたっぷり約33時間※1使用できます。(BP-260使用時は約30時間※1となります)



DUSTPROOF / WATERPROOF

IP55※2の防塵・防水性能

激しい水しぶきや粉塵の舞う環境にも耐える高い防水・防塵性能を備えるので、屋外や水濡れる場所でも安心して使えます。



通話距離を重視した ロングアンテナタイプ。

IC-4300のコンパクトさはそのままに、ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプもラインナップしています。(本体カラーはBLACKのみ)



特定小電力トランシーバー

IC-4300L

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

希望小売価格
15,800円+税

JANコード:4909723120605

■中継通話機能対応

オプションの中継装置 IC-RP4100で通話距離を約2倍に拡張。



別売 中継装置 **CALL BRIDGE®**

IC-RP4100 中継27ch

43,000円+税 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード:4909723009313

※1 送信1分/受信1分/待ち受け8分、パワーセーブONの状態 ※2 75μm以下の大きさのタルク粉を2kg/m³の濃度で8時間、0.6m/sの風速で製品に吹きつけ、所定の動作及び安全性を阻害する量の塵埃の侵入がないこと。また、注水ノズル(内径6.3mm)をすべての方向に使用して、3mの距離から、1分間に1mlあたり約12.5ℓの水を3分以上注水後、正常に機能すること。